

**Volquete RAL 7035 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 450l****Datos de pedido**

Número de pedido	919922 450
GTIN	4017976847023
Clase de artículo	96D

**Descripción****Ejecución:**

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.

Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.

Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.

Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

**Leyenda:**

Grifo de descarga

con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se activa manualmente.

Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Longitud	1374 mm
Medida interior de las entradas altura	72 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Engarces de acceso medida C	72 mm
Medidas de la caja anchura	669 mm
Seguro contra vuelcos	sí
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Cable de tracción	no
Peso	83 kg
Distancia B entre engarces de acceso	203 mm
Engarces de acceso medida B	603 mm
Mecanismo basculante	manual
Medidas de la caja altura	708 mm
Engarces de acceso medida A	194 mm
Número de ruedas	4
con engarces de acceso	sí
Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Altura canto descarga con ruedas	733 mm
Material rueda	TPE
Ø rueda	200 mm
Anchura	730 mm
Altura	1072 mm
Volumen de cubeta	450 l
soldado estanco al aceite	sí
Modelo grifo de descarga	Grifo de descarga con tamiz
Medidas de la caja longitud	1214 mm
Capacidad de carga	750 kg
Color	gris claro RAL 7035
Norma	EN 1757-3

Tipo de producto

Recipiente basculante