

Soporte rodante para barril, galvaniz., Tipo: FRW-I



Datos de pedido

Número de pedido	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

Transporte fácil y seguro de barriles de hasta un \varnothing de 600 mm. Construcción de chapa de acero. 4 ruedas orientables de poliamida, una de ellas con inmovilizador, \varnothing 100 mm.

Lacado:

Galvanizado por inmersión en caliente.

Descripción técnica

\varnothing interior	600 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	3
Capacidad de carga	300 kg
Material ruedas orientables	Poliamida
Anchura	655 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	1
Peso	10 kg
Altura	165 mm
Material	galvanizado
Profundidad	610 mm

Ø rueda

100 mm

Tipo de producto

Carrito para transportar barriles