



## Desbarbador ROTO-DRIVE con ext. de cabezal de desbarbado Ø 4 - 18



### Datos de pedido

Número de pedido	838655
GTIN	7290005395444
Clase de artículo	83G

### Descripción

#### Ejecución:

Mango con cabezal de desbarbado intercambiable giratorios. Manejo sencillo gracias al sistema de manivela.

#### Aplicación:

Para el desbarbado sin esfuerzo y limpio, biselado o mecanizado posterior de taladros, diámetros exteriores, roscas y ranuras.

Longitud total: 155 mm

### Descripción técnica

Longitud total	155 mm
----------------	--------

### Accesorios

Cabezal de desbarbado HSS 90° con mango Ø del cabezal de desbarbado 6,3 mm	838610 6,3
Cabezal de desbarbado HSS 90° con mango Ø del cabezal de desbarbado 20 mm	838610 20
Cuchilla cortante de limpieza de rosca interior HSS	838710
Cabezal de desbarbado HSS 90° con mango Ø del cabezal de desbarbado 3,2 mm	838610 3,2

Cabezal desbarbado exterior HSS para Ø 4 - 18 mm	838660
Cuchilla desbarbadora de ranura de anillo tórico HSS	838760
Cabezal de desbarbado HSS 90° con mango Ø del cabezal de desbarbado 10,4 mm	838610 10,4
Cabezal desbarbador de perforaciones 90°, con mango HSS con recubrimiento TiN Ø del cabezal de desbarbado 10,4 mm	838611 10,4