

## Soporte rodante para barril, galvaniz., Tipo: FRW-II



### Datos de pedido

Número de pedido	919907 FRW-II
GTIN	4052462018136
Clase de artículo	96U

### Descripción

#### Ejecución:

Transporte fácil y seguro de barriles de hasta un  $\varnothing$  de 600 mm. Construcción de chapa de acero. 4 ruedas orientables de poliamida, una de ellas con inmovilizador,  $\varnothing$  100 mm.

#### Lacado:

Galvanizado por inmersión en caliente.

### Descripción técnica

Capacidad de carga	300 kg
Altura	210 mm
Anchura	650 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	1
Material ruedas orientables	Poliamida
Peso	13 kg
$\varnothing$ interior	600 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	3
Material	galvanizado
Profundidad	620 mm

Ø rueda	100 mm
Tipo de producto	Carrito para transportar barriles