

Garant
VC.T 070204, Clase: HB7025-1


Datos de pedido

Número de pedido	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Clase de artículo	211

Descripción

VC.T 070204 HB7025-1 Clase: HB7025-1
 Rompevirutas: SF
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,4 mm
 Avance f : 0,03 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 190 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 190 m/min
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Rompevirutas	SF
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Clase	HB7025-1
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm

Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	VCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado