

Garant
DNMG 150608, Clase: HB730-1


Datos de pedido

Número de pedido	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB730-1 Clase: HB730-1

Rompevirutas: XUM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 6 mm

 Avance f : 0,2 - 0,6 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 35 - 230 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	UNI
Profundidad de corte a_p	0,5 - 6 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	XUM
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte v_c aplicación principal	35 - 230 m/min
Clase	HB730-1
Avance f	0,2 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	MD
Recubrimiento	Nano-PVD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado