

**Autovolquete con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 350l****Datos de pedido**

Número de pedido	919925 350
GTIN	4017976160306
Clase de artículo	96D

**Descripción****Ejecución:**

Construcción soldada resistente de chapa de acero de 3 mm. Bastidor inferior con engarce integrado para horquilla de carretilla apiladora.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas de poliamida.

Seguro contra caída por rodadura y bloqueo de basculación, cadena de eslabones como protección contra deslizamiento y volcado.

**Leyenda:**

**Grifo de descarga** con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

**El proceso de orientación se produce automáticamente tras soltar el bloqueo.**

Cable de tracción para activar el volcado desde el asiento de la carretilla apiladora.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lacado:**

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Cable de tracción	sí
Mecanismo basculante	Cable de tracción
Distancia B entre engarces de acceso	192 mm

Número de ruedas	4
Engarces de acceso medida B	592 mm
Modelo grifo de descarga con engarces de acceso	Grifo de descarga con tamiz sí
Volumen de cubeta	350 l
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura	1070 mm
Engarces de acceso medida A	190 mm
Engarces de acceso medida C	90 mm
Medida interior de las entradas altura	90 mm
Material rueda	Poliamida
Longitud	1294 mm
Altura canto descarga con ruedas	981 mm
Capacidad de carga	1000 kg
Medida interior de las entradas anchura	190 mm
Peso	126 kg
Anchura	731 mm
Ø rueda	200 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Seguro contra vuelcos	sí
Color	azul brillante RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Altura sin ruedas	837 mm
Tipo de producto	Recipiente basculante