

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 12/07mm**

### Datos de pedido

Número de pedido	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	15,5 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	28 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	125 mm
Código ISO Soporte	A12K SVLCR/L07

Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX6	675155 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659905 200
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659956 200