

**Garant**
**VC.T 070204, Clase: HB7125-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Clase de artículo	211

### Descripción

VC.T 070204 HB7125-1 Clase: HB7125-1  
 Rompevirutas: VF  
 Tolerancia: MF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
 Avance  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 180 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,03 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Rompevirutas	VF
Clase	HB7125-1
Radio angular	0,4 mm

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 180 m/min
Código ISO plaquita de corte	VCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado