

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 16/07mm


Datos de pedido

Número de pedido	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	19,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de la cabeza L_1	36 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	A16M SVLCR/L07
Anchura de cuello L_4	14,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Desplazamiento central L_3	11 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659905 200
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX6	675155 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659956 200