

**Lama de tronzar de acero, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w:
19/2,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Clase de artículo	22B

Descripción**Aplicación:**

Solo en combinación con plaquitas de tronzar n.º 273010.

Idóneo para:

Soporte n.º 273896 – 273898 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Suministro:

Incluye llave para el cambio de la plaquita.

Descripción técnica

Anchura b ₂	1,6 mm
Altura h ₁	15,5 mm
Altura de lama h ₅	19 mm
Ancho de tronzado w	2,2 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	40 mm
Longitud total L	86 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

