

**Garant**
**DC. T 11T304, Clase: HB730-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Clase de artículo	21G

## Descripción

DC. T 11T304 HB730-1 Clase: HB730-1

Rompevirutas: XUM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 35 - 230 m/min

## Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Clase	HB730-1
Avance $f$	0,15 - 0,35 mm/rev,
Aplicación principal	UNI
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 3,3 mm

Rompevirutas	XUM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	35 - 230 m/min
Recubrimiento	Nano-PVD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado