

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	15,5 mm
Longitud total L	125 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Anchura de cuello L_4	9 mm
Código ISO Soporte	A12K SVVCR/L07
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Longitud de la cabeza L_1	28 mm
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200