

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 8/05mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Desplazamiento central L_3	5 mm
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Código ISO Soporte	A08F SVLCR/L05
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Anchura de cuello L_4	6 mm
Tamaño de placa	5 mm
Longitud total L	80 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	9,2 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659905 200
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX5	675155 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659956 200