

**Garant****DC. T 11T308, Clase: HB730-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Clase de artículo	21G

## Descripción

DC. T 11T308 HB730-1 Clase: HB730-1  
Rompevirutas: XUM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mm  
Avance  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 35 - 230 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	UNI
Clase	HB730-1
Avance $f$	0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	35 - 230 m/min
Rompevirutas	XUM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	Nano-PVD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado