

Recipiente basculante con sistema de desenrollado, pintado, Volumen de cubeta: 900l



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 919950 900 |
| GTIN | 2050001937414 |
| Clase de artículo | 94B |

Descripción

Ejecución:

Recipiente basculante **para materias solidas** con centro de carga favorable. Posibilidad de volcado a cualquier altura por medio del cable de tracción.

La chapa de la cubeta está dotada de borde perfilado alrededor y un bastidor de base estable con engarces de acceso. Un seguro evita resbalamiento y vuelcos imprevistos.

Medidas interiores de los engarces de acceso AxD = 200x80 mm.

Lacado:

Posibilidad de elección de **pintura** azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|--------------|
| Volumen de cubeta | 900 l |
| Longitud | 1260 mm |
| Intervalo de empleo | para sólidos |
| Anchura | 1570 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Altura | 835 mm |
| Seguro contra vuelcos con cable de tracción | sí |
| Distancia B entre engarces de acceso | 600 mm |
| Peso | 165 kg |
| Capacidad de carga | 1000 kg |
| Altura canto descarga | 740 mm |
| Selección del color | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |
| Tipo de producto | Recipiente basculante |

Accesorios

Juego de ruedas para recipientes para virutas y basculantes, poliamida, 4 piezas Capacidad de carga / rueda 450 kg

919970 450