

Garant
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Código ISO Soporte	A16M SVVCR/L07
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	19,5 mm
Longitud total L	150 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Tamaño de placa	7 mm
Anchura de cuello L ₄	12,9 mm
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200