

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	13 mm
Código ISO Soporte	A10K SVJCR/L07
Desplazamiento central L_3	1,5 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Longitud de la cabeza L_1	18 mm
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Anchura de cuello L_4	6,3 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Ø de mango D_5	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200