


**Garant****CNMG 120408, Clase: HB730-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	35 - 230 m/min
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	XUM
Aplicación principal	UNI
Clase	HB730-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,2 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Nano-PVD

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado