

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/05mm**


Datos de pedido

Número de pedido	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	5 mm
Longitud total L	80 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Longitud de sujeción L ₂	7,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ø perforación previa mínima D _{min.}	10,2 mm
Desplazamiento central L ₃	5,5 mm
Código ISO Soporte	A08F SVVCR/L05
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Profundidad útil T	3,5 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200