

Garant

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Código ISO Soporte	A12L SVJCR/L07
Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Desplazamiento central L ₃	2 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Anchura de cuello L ₄	7,8 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200