

Garant**VCGT 050102, Clase: HB7025-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Clase de artículo	211

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	SF
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 190 m/min
Clase	HB7025-1
Código ISO plaquita de corte	VCGT 050102

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado