

**Garant**
**DNMG 150604, Clase: HB730-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Clase de artículo	21G

### Descripción

DNMG 150604 HB730-1 Clase: HB730-1  
 Rompevirutas: XUM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 35 - 230 m/min

### Descripción técnica

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,2 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	35 - 230 m/min

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Rompevirutas	XUM
Aplicación principal	UNI
Clase	HB730-1
Recubrimiento	Nano-PVD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado