

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	1,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Código ISO Soporte	A10K SVJCR/L07
Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Longitud total L	125 mm
Anchura de cuello L ₄	6,3 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Tamaño de placa	7 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200