

Garant
VCMT 070202, Clase: HB7025-1


Datos de pedido

Número de pedido	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Clase de artículo	211

Descripción

VCMT 070202 HB7025-1 Clase: HB7025-1
 Rompevirutas: SF
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,4 mm
 Avance f : 0,03 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 190 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7025-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 190 m/min
Material de corte	MD
Rompevirutas	SF
Código ISO plaquita de corte	VCMT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado