

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	13,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Anchura de cuello L_4	6,8 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Longitud de la cabeza L_1	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	A10H SVVCR/L07
Desplazamiento central L_3	8 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200