

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm**

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261339 12/07 |
| GTIN | 4045197941282 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|--|------------------|
| Ø perforación previa mínima D_{\min} . | 13 mm |
| Código ISO Soporte | A12L SVJCR/L07 |
| Desplazamiento central L_3 | 2 mm |
| Plaquita de corte adecuada | VC.. 0702.. |
| Ángulo de ajuste κ | 142 grados |
| Longitud de sujeción L_2 | 11 mm |
| Tamaño de placa | 7 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 27 |
| Longitud total L | 140 mm |
| Anchura de cuello L_4 | 7,8 mm |
| Longitud de la cabeza L_1 | 18 mm |
| Ø de mango D_s | 12 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |

| | |
|------------------|---------------------|
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm | 659957 200 |