

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	28 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Código ISO Soporte	A12K SVVCR/L07
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	15,5 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	9 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud total L	125 mm
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200