

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/05mm**

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261339 8/05 |
| GTIN | 4045197941305 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Longitud de sujeción L ₂ | 7,5 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 15 mm |
| Plaquita de corte adecuada | VC.. 0501.. |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 8 mm |
| Código ISO Soporte | A08F SVJCR/L05 |
| Longitud total L | 80 mm |
| Desplazamiento central L ₃ | 3 mm |
| Anchura de cuello L ₄ | 6 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 142 grados |
| Tamaño de placa | 5 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 26 |
| Ø de mango D _s | 8 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |

| | |
|------------------|---------------------|
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5 | 674248 TX5 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm | 659957 200 |