

Soporte rodante para barril, galvaniz., Tipo: FRW-III



Datos de pedido

Número de pedido	919907 FRW-III
GTIN	4052462018167
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

Transporte fácil y seguro de barriles de hasta un \varnothing de 600 mm. Construcción de chapa de acero. 4 ruedas orientables de poliamida, una de ellas con inmovilizador, \varnothing 100 mm.

Lacado:

Galvanizado por inmersión en caliente.

Descripción técnica

\varnothing interior	600 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	3
Capacidad de carga	300 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	1
Anchura	700 mm
Peso	20 kg
Material ruedas orientables	Poliamida
Altura	1005 mm

Material	galvanizado
Profundidad	620 mm
Ø rueda	100 mm
Tipo de producto	Carrito para transportar barriles