



Lama de tronzar de acero, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 19/3,1 mm



Datos de pedido

Número de pedido	273000 19/3,1
GTIN	4045197941619
Clase de artículo	22B

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con plaquitas de tronzar n.º 273010.

Idóneo para:

Soporte n.º 273896 – 273898 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Suministro:

Incluye llave para el cambio de la plaquita.

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	19 mm
Anchura b ₂	2,4 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	40 mm
Ancho de tronzado w	3,1 mm
Altura h ₁	15,4 mm
Longitud total L	86 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

