



## Lama de tronzar de acero, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w: 26/3,1 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273000 26/3,1
GTIN	4045197941633
Clase de artículo	22B

### Descripción

**Aplicación:**

Solo en combinación con plaquitas de tronzar n.º 273010.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273896 – 273898 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

**Suministro:**

Incluye llave para el cambio de la plaquita.

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3,1 mm
Altura h <sub>1</sub>	21,1 mm
Altura de lama h <sub>5</sub>	26 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	75 mm
Anchura b <sub>2</sub>	2,4 mm
Longitud total L	110 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

