

**Autovolquete con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 900l****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 919925 900 |
| GTIN | 4017976160900 |
| Clase de artículo | 96D |

Descripción**Ejecución:**

Construcción soldada resistente de chapa de acero de 3 mm. Bastidor inferior con engarce integrado para horquilla de carretilla apiladora.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas de poliamida.

Seguro contra caída por rodadura y bloqueo de basculación, cadena de eslabones como protección contra deslizamiento y volcado.

Leyenda:

Grifo de descarga con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se produce automáticamente tras soltar el bloqueo.

Cable de tracción para activar el volcado desde el asiento de la carretilla apiladora.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|---------|
| Volumen de cubeta | 900 l |
| Capacidad de carga | 2000 kg |
| Engarces de acceso medida B | 982 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 1078 mm |
| Material rueda | Poliamida |
| Medida interior de las entradas anchura | 190 mm |
| Distancia B entre engarces de acceso | 582 mm |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 |
| Peso | 184 kg |
| Seguro contra vuelcos | sí |
| Mecanismo basculante | Cable de tracción |
| Modelo grifo de descarga | Grifo de descarga con tamiz |
| Altura canto descarga con ruedas | 989 mm |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 |
| Engarces de acceso medida C | 90 mm |
| Número de ruedas con engarces de acceso | 4 sí |
| Engarces de acceso medida A | 190 mm |
| Anchura | 1661 mm |
| Medida interior de las entradas altura | 90 mm |
| Ø rueda | 200 mm |
| Cable de tracción | sí |
| Longitud | 1294 mm |
| Color | azul brillante RAL 5007 |
| Norma | EN 1757-3 |
| Altura sin ruedas | 837 mm |
| Tipo de producto | Recipiente basculante |