



Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	255130 25
GTIN	4045197941732
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Código ISO Soporte	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Pieza de repuesto	259981 3
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 3

259981 3

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa
25/12 mm

251112 25/12

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa
25/15 mm

250610 25/15

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa
25/16 mm

250018 25/16