



**Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	255130 16
GTIN	4045197941718
Clase de artículo	29W

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Código ISO Soporte	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Tamaño del mango	16 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Longitud total L	100 mm
Pieza de repuesto	259981 1
Norma	DIN ISO 5610

## Hoja de datos

Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 1	259981 1
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 16/09 mm	250018 16/09
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 16/12 mm	251112 16/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 16/11 mm	250610 16/11