Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	255130 20
GTIN	4045197941725
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN 1204; DN 1104; SN 1204
Anchura de función L₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Pieza de repuesto	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado



Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 2	259981 2
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/11 mm	250610 20/11
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	250018 20/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	251112 20/12