



**Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño del mango: 20mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	255131 20
GTIN	4045197941756
Clase de artículo	29W

**Descripción técnica**

Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Código ISO Soporte	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Tamaño del mango	20 mm
Pieza de repuesto	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 2	259981 2
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	251113 20/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	250019 20/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/11 mm	250611 20/11