

**Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	265131 12
GTIN	4045197941817
Clase de artículo	29W

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	12 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Longitud total L	80 mm
Código ISO Soporte	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	13 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	17 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Pieza de repuesto	269981 1
Norma	DIN ISO 5610

## Hoja de datos

Tipo de boca	izquierda
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 1	269981 1
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 12/07 mm	260309 12/07
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 12/09 mm	260707 12/09
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 12/09 mm	260007 12/09