



**Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	265130 16
GTIN	4045197941787
Clase de artículo	29W

**Descripción técnica**

Longitud total L	100 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Código ISO Soporte	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	17 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Tamaño del mango	16 mm
Pieza de repuesto	269981 2
Norma	DIN ISO 5610

## Hoja de datos

Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 2	269981 2
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 16/09 mm	260006 16/09
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 16/11 mm	260308 16/11