



Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	265130 25
GTIN	4045197941800
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	21,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Tamaño del mango	25 mm
Pieza de repuesto	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 3	269981 3
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/12 mm	260706 25/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/12 mm	260006 25/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/11 mm	260308 25/11