



## Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	265131 25
GTIN	4045197941848
Clase de artículo	29W

### Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21,5 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Código ISO Soporte	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Pieza de repuesto	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 3	269981 3
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/12 mm	260007 25/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/11 mm	260309 25/11
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/12 mm	260707 25/12