



Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	265130 20
GTIN	4045197941794
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25 mm
Código ISO Soporte	SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Longitud de la cabeza L ₁	17 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Tamaño del mango	20 mm
Pieza de repuesto	269981 2
Norma	Norma de fábrica

Hoja de datos

Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 2	269981 2
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/11 mm	260308 20/11
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	260706 20/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/09 mm	260006 20/09