



## Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	265131 16
GTIN	4045197941824
Clase de artículo	29W

### Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Código ISO Soporte	SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	17 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27 mm
Pieza de repuesto	269981 2
Norma	DIN ISO 5610

## Hoja de datos

Tipo de boca	izquierda
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 2	269981 2
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 16/11 mm	260309 16/11
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 16/09 mm	260007 16/09