

HOLEX**Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño del mango: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	255131 25
GTIN	4045197941763
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Serie	QuickTurn
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Pieza de repuesto	259981 3
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 3	259981 3
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/15 mm	250611 25/15
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/16 mm	250019 25/16
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/12 mm	251113 25/12