



Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	265130 12
GTIN	4045197941770
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Código ISO Soporte	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Longitud de la cabeza L ₁	13 mm
Longitud de la cabeza L ₁	17 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Longitud total L	80 mm
Anchura de función L ₄	16 mm
Tamaño del mango	12 mm
Pieza de repuesto	269981 1
Norma	DIN ISO 5610

Hoja de datos

Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 1	269981 1
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 12/09 mm	260706 12/09
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 12/07 mm	260308 12/07
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 12/09 mm	260006 12/09