



Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	265131 20
GTIN	4045197941831
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	17 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Longitud total L	125 mm
Código ISO Soporte	SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Pieza de repuesto	269981 2
Norma	Norma de fábrica

Hoja de datos

Tipo de boca	izquierda
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 2	269981 2
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	260707 20/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/09 mm	260007 20/09
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/11 mm	260309 20/11