



**Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	265110 25
GTIN	4045197941930
Clase de artículo	29W

**Descripción técnica**

Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Pieza de repuesto	269981 5
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 5

269981 5

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa  
25/12 mm

260006 25/12

Soporte de torneado de apriete Tamaño de mango / placa  
25/12 mm

260000 25/12