

HOLEX**Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño del mango: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	255110 20
GTIN	4045197941862
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
Serie	QuickTurn
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Pieza de repuesto	259981 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 5	259981 5
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	250018 20/12