



Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 265111 20 |
| GTIN | 4045197941954 |
| Clase de artículo | 29W |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del mango | 20 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 17 mm |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. |
| Anchura de función L ₄ | 25 mm |
| Código ISO Soporte | SCLCL 2020K09; SCSCCL 2020K09 |
| Longitud total L | 125 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Pieza de repuesto | 269981 4 |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Aplicación | Refrentado |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 4 | 269981 4 |
| Soporte de torneado de apriete Tamaño de mango / placa 20/09 mm | 260001 20/09 |
| Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/09 mm | 260007 20/09 |