



## Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño del mango: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	255111 25
GTIN	4045197941909
Clase de artículo	29W

### Descripción técnica

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	33 mm
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tamaño del mango	25 mm
Pieza de repuesto	259981 6
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 6	259981 6
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/16 mm	250025 25/16
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/16 mm	250019 25/16

---